

804 LAB SWEET

HORECAMÜHLE | HORECA GRINDER



ditting
SWISS PRECISION

Die 804 LAB SWEET bietet die bewährte Vermahlungstechnologie der 804-Serie, kombiniert mit speziell entwickelten Funktionalitäten zur Anwendung im Labor. Die Mühle ermöglicht die nahezu rückstandslose Vermahlung von Einzelportionen. So erzielt die 804 LAB SWEET höchste Präzision und verhindert die gegenseitige Kontamination unterschiedlicher Kaffees.

The 804 LAB SWEET combines the approved grinding technology of the 804 series with functionalities especially designed for laboratory applications.

The grinder facilitates single portion grinding with almost no residues. This is how the 804 LAB SWEET prevents the cross contamination off different coffees and achieves the highest precision.

- Gleichmässige Extraktion und dadurch mehr Süsse in der Tasse dank speziell entwickelter Mahlscheiben
- Verschleissfeste Präzisionsmahlscheiben aus Premium-Hartguss
- In der Höhe verstellbare Montageposition des Abstellblechs
- Stufenlose Mahlgradeinstellung innerhalb einer erweiterten Skala
- Aromaschonende gleichmässige Vermahlung
- Minimale Rückstände von gemahlenem Kaffee im Auslauf dank manuellem Abklopfen
- Äusserst wartungs- und reinigungsfreundlich

- Consistent extraction and more sweetness inside the cup thanks to especially engineered burrs
- Wear-resistant premium cast steel precision burrs
- Adjustable mounting position of the tray in different heights
- Stepless grind adjustment within an extended range
- Aromasaving consistent grinding
- Minimal retention of coffee residues left in the spout thanks to the manual knocker
- Very easy to maintain and to clean

TECHNISCHE DATEN	TECHNICAL DATA
Spannung // Frequenz // Phasen	Voltage // frequencies // phases
Umdrehungen pro Minute	Revolutions per minute
Mahlscheibendurchmesser	Burr diameter
Mahlscheibenmaterial	Burr material
Mittlere Mahlleistung*	Average grinding capacity*
Fassungsvermögen des Bohnenbehälters	Bean hopper capacity
Nennleistung	Nominal power
Abmessungen (B x H x T)	Dimensions (w x h x d)
Verpackungsmasse (B x H x T)	Dimensions of packing (w x h x d)
Nettogewicht	Net weight
Gewicht inkl. Verpackung	Shipping weight
Standardfarbe	Standard color
Zertifizierungen	Listings
Normen	Standards
SONDERAUSSTATTUNG	SPECIAL EQUIPMENT
• Mahlgradskala mit Brühmethoden-Indikation • Mahlscheibensatz, Stahl	• Grinding dial with brewing method indication • Burr set, steel

* Abhängig vom Mahlgut und dem gewählten Mahlgrad | Alle Werte wurden unter Laborbedingungen gemessen. Depends on the grinding goods and the chosen degree of fineness | All measured values under laboratory conditions.
Andere elektrische Spezifikationen auf Anfrage erhältlich | Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Other electric specifications available on request | Subject to change without prior notice.